

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 16/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260906 16/16
GTIN	4045197713254
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Funkcijska širina L ₄	20 mm
ISO-oznaka držala	STGCR/L 1616H16
Dolžina glave L ₁	22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 16T3..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Velikost ploščice	16 mm
Velikost držala	16 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Podložna ploščica	269005 7
Celotna dolžina L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 18	269028 18
Podložna ploščica Tip 7	269005 7
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500