

**HOLEX****Omara s krilnimi vrati brez okna, Višina: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	949521 1000
GTIN	4062406082024
Razred artikla	92S

**Opis****Izvedba:**

Ojačana vrata. Vrtljiva ročica DOM s **cilindrično ključavnico**. Police so nastavljive v rastru 15 mm.

**Lakiranje:**

Telo svetlo sivo RAL 7035. Vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**, lakiranje v drugi barvi ni mogoče.

**Napotek:**

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Uporabna višina	830 mm
Število polic	1
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Masa	32 kg
Višina	1000 mm
Globina	400 mm

Širina	930 mm
Debelina materiala	0,8 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	70 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare	450 kg
Kot odpiranja vrat	125 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	15 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta izdelka	Omare za rednike

## Pribor

Dodatna polica Tip 935	949524 935
Garnitura nosilcev za police za omare s krilnimi vrati20-delna	959011