



Garderobna omara s podstavkom in varnostnim vrtljivim zapiralom, Število prekatov: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	949602 2
GTIN	4062406082079
Razred artikla	92S

Opis

OPOMBA: možnost izbire barve

Izvedba:

Širina prekata 300 mm s fiksno privarjeno zgornjo polico. Palica za oblačila je opremljena s 3 drsnimi kavli. Vrata z luknjami za zračenje v karirastem vzorcu in okvirjem za kartico z imenom. Možna izbira med podstavkom ali nogami iz umetne mase.

Z vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko do vel. 40 (ni v obsegu dobave).

Koncept prezračevanja: Dovod zraka v zadnji polici omare skrbi za dobro prezračevanje in sušenje v predelku. Pri posebnih omarah skrbijo za dovod zraka odprtine nad nazaj postavljenim podstavkom.

Standard:

DIN 4547

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**. Lakiranje v drugi barvi ni mogoče.

Napotek:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Izbira barv: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Višina: 1800 mm

Širina: 610 mm
Globina: 500 mm
uporabna širina na prekat: 220 mm
uporabna globina na prekat: 465 mm
uporabna višina na predelek za oblačila: 1270 mm

Tehnični opis

Globina police	465 mm
Širina	610 mm
za obešanko	da
Možnost posebnega lakiranja	ne
Število nepremičnih polic	1
Masa	43 kg
Višina	1800 mm
uporabna višina na predelek za oblačila	1270 mm
Prezračevalne reže na vratih	da
Izvedba ključavnice	Varnostno vrtljivo zapiralo
Standard	DIN 4547
uporabna višina na zgornji predelek	345 mm
Ploščica z imenom	ne
Širina police	220 mm
Globina	500 mm
uporabna globina na prekat	465 mm
uporabna širina na prekat	220 mm
Izvedba podstavka	Podstavek
Število prekatov	2
Število palic za oblačila	1
za obešanko s \varnothing loka do	6 mm
Prednje stranice omare	Krilna vrata brez okna
Poševen strop	ne
Debelina materiala	0,8 mm

Kot odpiranja vrat	110 stopinj
Izbira barv	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta izdelka	Garderobne omare

Pribor

Obešalnik za oblačila Kos 10	949775 10
Ogledalo Tip 1	949770 1
Obešanka, pocinkana različno zaklepanje Tip 40	085822 40
Precizna cilindrična ključavnica z visokim lokom različno zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085875 40
Dodatna polica za čevlje Širina predelka 300 mm	949760 300
Korito za čevlje iz umetne mase Tip 1	949761 1
Obešalnik za oblačila Kos 1	949775 1