



Garderobna omara s podstavkom in varnostnim vrtljivim zapiralom, Število prekatov: 4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

949602 4

GTIN

Razred artikla

92S

Opis

Izvedba:

Širina prekata 300 mm s fiksno privarjeno zgornjo polico. Palica za oblačila je opremljena s 3 drsnimi kavli. Vrata z luknjami za zračenje v karirastem vzorcu in okvirjem za kartico z imenom. Možna izbira med podstavkom ali nogami iz umetne mase.

Z vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko do vel. 40 (ni v obsegu dobave).

Koncept prezračevanja: Dovod zraka v zadnji polici omare skrbi za dobro prezračevanje in sušenje v predelku. Pri posebnih omarah skrbijo za dovod zraka odprtine nad nazaj postavljenim podstavkom.

Standard:

DIN 4547

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**. Lakiranje v drugi barvi ni mogoče.

Napotek:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Višina	1800 mm
Število prekatov	4
Možnost posebnega lakiranja	ne
Število nepremičnih polic	1
Globina	500 mm
Ploščica z imenom	ne
Izvedba podstavka	Podstavek
Masa	77 kg
za obešanko	da
Izvedba ključavnice	Varnostno vrtljivo zapiralo
uporabna širina na prekat	220 mm
uporabna globina na prekat	465 mm
uporabna višina na zgornji predelek	345 mm
Poševen strop	ne
Standard	DIN 4547
uporabna višina na predelek za oblačila	1270 mm
Širina	1190 mm
Prednje stranice omare	Krilna vrata brez okna
Število palic za oblačila	1
Prezračevalne reže na vratih	da
Globina police	465 mm
za obešanko s Ø loka do	6 mm
Širina police	220 mm
Debelina materiala	0,8 mm
Kot odpiranja vrat	110 stopinj
Izbira barv	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta izdelka	Garderobne omare

Pribor

Obešalnik za oblačila Kos 10	949775 10
Precizna cilindrična ključavnica z visokim lokomrazlično zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085875 40
Obešalnik za oblačila Kos 1	949775 1