

HOLEX**Garderobna omara z nogami iz umetne mase in cilindrično ključavnico DOM,
Število prekatov: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

949603 4

GTIN

Razred artikla

92S

Opis**Izvedba:**

Širina prekata 300 mm s fiksno privarjeno zgornjo polico. Palica za oblačila je opremljena s 3 drsnimi kavli. Vrata z luknjami za zračenje v karirastem vzorcu in okvirjem za kartico z imenom. Možna izbira med podstavkom ali nogami iz umetne mase.

S kakovostno cilindrično ključavnico.

Koncept prezračevanja: Dovod zraka v zadnji polici omare skrbi za dobro prezračevanje in sušenje v predelku. Pri posebnih omarah skrbijo za dovod zraka odprtine nad nazaj postavljenim podstavkom.

Standard:**DIN 4547****Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**. Lakiranje v drugi barvi ni mogoče.

Napotek:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

uporabna višina na predelek za oblačila	1270 mm
Standard	DIN 4547
Možnost posebnega lakiranja	ne
uporabna višina na zgornji predelek	345 mm
Globina	500 mm
Prednje stranice omare	Krilna vrata brez okna
Globina police	465 mm
Širina police	220 mm
Poševen strop	ne
Prezračevalne reže na vratih	da
Višina	1800 mm
Število nepremičnih polic	1
Ploščica z imenom	ne
uporabna globina na prekat	465 mm
Izvedba ključavnice	Cilindrična ključavnica
Število palic za oblačila	1
Izvedba podstavka	Noge iz umetne mase
Število prekatov	4
uporabna širina na prekat	220 mm
Širina	1190 mm
Masa	77 kg
Debelina materiala	0,8 mm
Kot odpiranja vrat	110 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta izdelka	Garderobne omare

Pribor

Obešalnik za oblačila Kos 1	949775 1
Korito za čevlje iz umetne mase Tip 1	949761 1
Ogledalo Tip 1	949770 1
Obešalnik za oblačila Kos 10	949775 10
Dodatna polica za čevlje Širina predelka 300 mm	949760 300