

HOLEX**Garderobna omara s poševnim stropom, nogami iz umetne mase in cilindrično ključavnico DOM, Število prekatov: 2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

949622 2

GTIN

Razred artikla

92S

Opis**Izvedba:**

Omara ima poševen strop, ki preprečuje, da bi predmeti ostali na njej. Predelek širine 300 mm z natančno privarjeno polico za klobuk. Drog za oblačila je opremljen s 3 drsnimi kavljji. Vrata s karo odprtino za prezračevanje in vstavljenim okvirjem za etikete. Možna izbira med podstavkom ali nogami iz umetne mase.

S kakovostno cilindrično ključavnico.

Standard:**DIN 4547****Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, **prašnata barva**. Lakiranje v drugačni barvi ni mogoče.

Napotek:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Možnost posebnega lakiranja

ne

uporabna globina na prekat	465 mm
uporabna višina na predelek za oblačila	1260 mm
Število palic za oblačila	1
Globina	500 mm
Prednje stranice omare	Krilna vrata brez okna
uporabna višina na zgornji predelek s poševnim stropom	360 - 530 mm
Masa	49 kg
Izvedba podstavka	Noge iz umetne mase
Širina police	220 mm
Izvedba ključavnice	Cilindrična ključavnica
uporabna širina na prekat	220 mm
Prezračevalne reže na vratih	da
Globina police	465 mm
Standard	DIN 4547
za integralno čelado	da
Širina	610 mm
Višina spredaj	1800 mm
Višina zadaj	2000 mm
Poševen strop	da
Število nepremičnih polic	1
Število prekatov	2
Debelina materiala	0,8 mm
Kot odpiranja vrat	110 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta izdelka	Garderobne omare

Pribor

Obešalnik za oblačila Kos 10	949775 10
Korito za čevlje iz umetne mase Tip 1	949761 1
Ogledalo Tip 1	949770 1
Dodatna polica za čevlje Širina predelka 300 mm	949760 300
Obešalnik za oblačila Kos 1	949775 1