

**HOLEX****Garderobna omara, za ločevanje črna/bela, s podstavkom in varnostnim vrtljivim zapiralom, Število prekatov: 2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	949702 2
GTIN	4062406082420
Razred artikla	92S

**Opis****OPOMBA: možnost izbire barve****Izvedba:**

Garderobna omara s posebej širokim, deljenim predelkom, za ločevanje črna/bela. Vmesna stena predelka je namenjena za higiensko ločevanje med cestnimi in delovnimi oblačili. Dvoje krilnih vrat z zapiranjem na sredini, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Izvedba garderobne omare, kot je opisano pri art. 949601.

Z vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko do vel. 40 (ni v obsegu dobave).

**Standard:****DIN 4547****Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**. Lakiranje v drugi barvi ni mogoče.

**Napotek:**

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Izbira barv: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Višina: 1800 mm

Širina: 610 mm

Globina: 500 mm

uporabna širina na prekat: 2×240 mm  
 uporabna globina na prekat: 465 mm  
 uporabna višina na predelek za oblačila: 1260 mm

## Tehnični opis

Višina	1800 mm
uporabna globina na prekat	465 mm
Globina police	465 mm
uporabna višina na predelek za oblačila	1260 mm
Globina	500 mm
uporabna širina na prekat	2×240 mm
Masa	43 kg
uporabna višina na zgornji predelek	345 mm
Širina	610 mm
Širina police	220 mm
Debelina materiala	0,8 mm
Kot odpiranja vrat	110 stopinj
Izbira barv	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta izdelka	Garderobne omare

## Pribor

Dodatna polica za čevlje Širina predelka 300 mm	949760 300
Korito za čevlje iz umetne mase Kos 1	949761 1
Precizna cilindrična ključavnica z visokim lokom različno zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085875 40
Obešanka, pocinkana različno zaklepanje Tip 40	085822 40
Ogledalo Kos 1	949770 1
Obešalnik za oblačila Kos 10	949775 10
Obešalnik za oblačila Kos 1	949775 1

