

**HOLEX****Garderobna omara s poševnim stropom, za ločevanje črna/bela, s podstavkom in varnostnim vrtljivim zapiralom, Število prekatov: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	949712 4
GTIN	4062406082512
Razred artikla	92S

**Opis****OPOMBA: možnost izbire barve****Izvedba:**

Garderobna omara s posebej širokim, deljenim predelkom, za ločevanje črna/bela. Vmesna stena predelka je namenjena za higiensko ločevanje med cestnimi in delovnimi oblačili. Dvoje krilnih vrat z zapiranjem na sredini, zaklepanje s ključavnico s centralnim zaklepanjem. Izvedba garderobne omare, kot je opisano pri art. 949620.

Z vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko do vel. 40 (ni v obsegu dobave).

**Standard:****DIN 4547****Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano**. Posebno lakiranje ni mogoče.

**Napotek:**

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Izbira barv: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Višina spredaj: 1800 mm

Višina zadaj: 2000 mm

Širina: 1190 mm

Globina: 500 mm  
 uporabna širina na prekat: 2 × 240 mm  
 uporabna globina na prekat: 465 mm

## Tehnični opis

Masa	83 kg
Globina police	465 mm
Globina	500 mm
Višina spredaj	1800 mm
uporabna višina na predelek za oblačila	1260 mm
uporabna višina na zgornji predelek s poševnim stropom	360 - 530 mm
Višina zadaj	2000 mm
uporabna širina na prekat	2 × 240 mm
Širina police	220 mm
Širina	1190 mm
uporabna globina na prekat	465 mm
Debelina materiala	0,8 mm
Kot odpiranja vrat	110 stopinj
Izbira barv	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta izdelka	Garderobne omare

## Pribor

Obešalnik za oblačila Kos 1	949775 1
Obešanka, pocinkana različno zaklepanje Tip 40	085822 40
Dodatna polica za čevlje Širina predelka 300 mm	949760 300
Korito za čevlje iz umetne mase Kos 1	949761 1
Obešalnik za oblačila Kos 10	949775 10
Precizna cilindrična ključavnica z visokim lokom različno zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085875 40

Ogledalo Kos 1

949770 1