



Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 13-delna, Tip: 6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630066 6
GTIN	4018754261505
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključ** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2–M8.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključ: 9 kosov art. 631000 vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Podaljški: 2 kosa art. 632400 vel. 50; 150

Kardanski zglob: 1 kos art. 633500 vel. 1/4

Raglja: 1 kos art. 632000 vel. 1/4

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Višina: 57 mm

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 4-13 mm

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	4-13 mm
Dolžina	227 mm
Širina	131 mm
Višina	57 mm
s QuickRelease	ne
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 6 mm	631000 6
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 13 mm	631000 13
Raglja, dvosmerna, 1/4 cole Tip	632000
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 5,5 mm	631000 5,5
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 8 mm	631000 8
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 10 mm	631000 10
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 50 mm	632400 50
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 5 mm	631000 5
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 150 mm	632400 150
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 11 mm	631000 11
Kardanski zglob, 1/4-colski Tip	633500
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 4 mm	631000 4
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 7 mm	631000 7
Raglja, dvosmerna, 1/4 cole Tip 1/4	632000 1/4
Kardanski zglob, 1/4-colski Tip 1/4	633500 1/4