

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 32/12mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250034 32/12
GTIN	4062406082956
Razred artikla	21U

## Tehnični opis

ISO-oznaka držala	A32X DCLNR/L12
Celotna dolžina L	288 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	38 mm
Srednji premik $L_3$	22 mm
Vijak za podložno ploščico	259027 2
Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Velikost ploščice	12 mm
Podložna ploščica	259033 2
Višina vpenjanja $L_2$	31 mm
Spona, vijak, O-obroč	259036 1
Ø držala $D_s$	35 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje