

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 25/12mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250035 25/12
GTIN	4062406082963
Razred artikla	21U

## Tehnični opis

Srednji premik $L_3$	17 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	29,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
ISO-oznaka držala	A25X DCLNR/L12
Vijak za podložno ploščico	259027 2
Velikost ploščice	12 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
Podložna ploščica	259033 2
Višina vpenjanja $L_2$	24,3 mm
Celotna dolžina L	225 mm
Spona, vijak, O-obroč	259036 1
Ø držala $D_s$	25 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje