

Garant GRIDLINE

**Delovna miza, levi del odprt, desno 4 predali, elovna plošča iz bambusa, 20x20G, Dolžina plošče: 1500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	921001 1500
GTIN	4062406082802
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Nazaj pomaknjeno odprto ohišje za ergonomično sedenje.

Predalno ohišje vedno svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva**. Sprednje stranice predalov v različnih barvah. Nobenih motečih robov po obodu za optimalno čiščenje in izkoristek površine s pregradnim materialom (škafle, vložki iz trde pene, pregradne letve). Namestitev predalov v 25-mm rastu.

Zaklepanje s cilindrično ključavnico s 5 klini in modularnim cilindričnim vložkom, primerno za sistem zaklepanja.

**Umestitev:**

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 100, 150, 200

**Dodatni pribor:**

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano**. **Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Tehnični opis**

Masa	125,6 kg
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Globina spodnje omare	700 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	525 mm
Višina	850 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Serijska	Ready-to-go
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	800 kg
Število predalov	4
Širina spodnje omare	1300 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna površina predalov v G	20×20
Debelina delovne plošče	50 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvelek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

## Pribor

Delavniška garnitura Število orodij 26	955081 26
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/2	950300 75/2
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/1	950300 75/1
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Zarisovanje in žaganje Število orodij 8	954895 8
Podloga za predale Mere v G 20X20	951830 20X20
Garnitura viličasto obročnih ključev Število orodij 20	952505 20
Garniture klešč Število orodij 5	954305 5
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 20X20	951910 20X20
Garnitura nedrsečih delovnih podlog za predale5-delna Dimenzije v G 20X20	951885 20X20
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/3	950300 75/3
Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski Število orodij 32	953821 32
Predal Predal s prednjo višino 200 mm	927800 200
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 150/5	950320 150/5
Orodje za zamenjavo cilindričnega vložka Tip 1	950070 1
Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij 37	953828 37
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/1	950320 100/1
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/3	950320 100/3
Garniture klešč Število orodij 5	954295 5
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/1	950320 75/1
Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75

Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 150/4	950320 150/4
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/2	950320 100/2
Pedal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150
Garnitura izvijačev Število orodij 10	953521 10
Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij 39	953833 39
Cilindrični vložek z 2 ključema Številka zaklepanja Ho (3- mestna) 003	950050 003
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/2	950320 75/2
Garnitura čistila in olja za nego Tip 1	926403 1
Garnitura pil Število orodij 6	952253 6
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/3	950320 75/3
Pedal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Delavniška garnitura Število orodij 22	955071 22
Garniture klešč Število orodij 5	954306 5
Garnitura izvijačev Število orodij 10	953522 10
Delavniška garnitura Število orodij 22	955072 22