

Garant GRIDLINE

Delovna miza z 9 predali, delovna plošča Eluplan, 20×20G, Dolžina plošče: 1500mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 921097 1500 |
| GTIN | 4062406083076 |
| Razred artikla | 9GG |

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Predalno ohišje vedno svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva**. Sprednje stranice predalov v različnih barvah. Nobenih motečih robov po obodu za optimalno čiščenje in izkoristek površine s pregradnim materialom (škatile, vložki iz trde pene, pregradne letve). Namestitvev predalov v 25-mm rastru.

Zaklepanje s cilindrično ključavnico s 5 klini in modularnim cilindričnim vložkom, primerno za sistem zaklepanja.

Umestitev:

Prednja višina predala (levo) v mm: 75, 75, 100, 125, 250

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 100, 200, 250

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

| | |
|--|--|
| Število predalov | 4 |
| Uporabna širina predalov | 500 mm |
| Uporabna globina predalov v G | 20 |
| Masa | 174,7 kg |
| Uporabna globina predalov | 500 mm |
| Uporabna višina ohišja predalnega bloka | 625 mm |
| Globina spodnje omare | 700 mm |
| Globina delovne plošče | 750 mm |
| Dolžina delovne plošče | 1500 mm |
| Višina | 950 mm |
| Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 800 kg |
| Uporabna širina predalov v G | 20 |
| Serija | Ready-to-go |
| Širina spodnje omare | 1300 mm |
| Uporabna površina predalov v G | 20×20 |
| Debelina delovne plošče | 50 mm |
| Konstruktivna izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi |
| Debelina materiala | 1 mm |
| Višina delovne mize | 950 mm |
| Nosilnost predalov/polic | 75 kg |
| Debelina plošče | 50 mm |
| Izvek predala (delno/v celoti) | 100 % |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Značilnost blagovnega imena | 20×20G |
| Vrsta izdelka | Delovna miza |

Pribor

| | |
|--|--------------|
| Predal Predal s prednjo višino 125 mm | 927800 125 |
| Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/3 | 950300 75/3 |
| Puša ključavnice za GridLine Tip KO21 | 914227 KO21 |
| Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/3 | 950320 100/3 |
| Cilindrični vložek z 2 ključema Številka zaklepanja Ho (3-mestna) 003 | 950050 003 |
| Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 125/3 | 950320 125/3 |
| Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij 39 | 953833 39 |
| Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 125/4 | 950320 125/4 |
| Predal Predal s prednjo višino 250 mm | 927800 250 |
| Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij 37 | 953828 37 |
| Predal Predal s prednjo višino 75 mm | 927800 75 |
| Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/1 | 950320 100/1 |
| Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/1 | 950300 75/1 |
| Garnitura izvijačev Število orodij 10 | 953521 10 |
| Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/2 | 950320 75/2 |
| Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/2 | 950300 75/2 |
| Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 150/4 | 950320 150/4 |
| Orodje za zamenjavo cilindričnega vložka Tip 1 | 950070 1 |
| Garniture klešč Število orodij 5 | 954295 5 |
| Podloga za predale Mere v G 20X20 | 951830 20X20 |
| | 951885 20X20 |

Garnitura nedrsečih delovnih podlog za predale 5-delna
Dimenzije v G 20X20

| | |
|--|--------------|
| Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 20X20 | 951910 20X20 |
|--|--------------|

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Predal Predal s prednjo višino 100 mm | 927800 100 |
|---------------------------------------|------------|

| | |
|---|-------------|
| Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/1 | 950320 75/1 |
|---|-------------|

| | |
|---|-------------|
| Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/3 | 950320 75/3 |
|---|-------------|

| | |
|--|--------------|
| Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 125/6 | 950320 125/6 |
|--|--------------|

| | |
|--|-----------|
| Delavniška garnitura Število orodij 22 | 955071 22 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg | 950180 75 |
|--|-----------|

| | |
|---|----------|
| Zarisovanje in žaganje Število orodij 8 | 954895 8 |
|---|----------|

| | |
|--|-----------|
| Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski Število orodij 32 | 953821 32 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Delavniška garnitura Število orodij 26 | 955081 26 |
|--|-----------|

| | |
|--------------------------------|----------|
| Garnitura pil Število orodij 6 | 952253 6 |
|--------------------------------|----------|

| | |
|--|-----------|
| Garnitura viličasto obročnih ključev Število orodij 20 | 952505 20 |
|--|-----------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| Garniture klešč Število orodij 5 | 954305 5 |
|----------------------------------|----------|

| | |
|--|--------------|
| Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/2 | 950320 100/2 |
|--|--------------|

| | |
|--|--------------|
| Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 125/1 | 950320 125/1 |
|--|--------------|

| | |
|--|--------------|
| Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 150/5 | 950320 150/5 |
|--|--------------|

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Garnitura izvijačev Število orodij 10 | 953522 10 |
|---------------------------------------|-----------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| Garniture klešč Število orodij 5 | 954306 5 |
|----------------------------------|----------|

| | |
|--|-----------|
| Delavniška garnitura Število orodij 22 | 955072 22 |
|--|-----------|