

Garant GRIDLINE

**Delovna miza z 9 predali, delovna plošča iz multipleksa-bukev, 20×20G,
Dolžina plošče: 1500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	921084 1500
GTIN	4062406083038
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Predalno ohišje vedno svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva**. Sprednje stranice predalov v različnih barvah. Nobenih motečih robov po obodu za optimalno čiščenje in izkoristek površine s pregradnim materialom (škafle, vložki iz trde pene, pregradne letve). Namestitev predalov v 25-mm rastru.

Zaklepanje s cilindrično ključavnico s 5 klini in modularnim cilindričnim vložkom, primerno za sistem zaklepanja.

Umestitev:

Prednja višina predala (levo) v mm: 75, 75, 100, 125, 150

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 100, 150, 200

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Širina spodnje omare	1300 mm
Masa	179,3 kg
Globina delovne plošče	750 mm
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Globina spodnje omare	700 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Število predalov	4
Uporabna površina predalov v G	20×20
Višina	850 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	800 kg
Uporabna globina predalov	500 mm
Serija	Ready-to-go
Debelina delovne plošče	50 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	525 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Garnitura nedorsečih delovnih podlog za predale 5-delna Dimenzije v G 20X20	951885 20X20
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/3	950320 100/3
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/3	950300 75/3
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 20X20	951910 20X20
Pedal Predal s prednjo višino 125 mm	927800 125
Garnitura viličasto obročnih ključev Število orodij 20	952505 20
Garnitura izvijačev Število orodij 10	953521 10
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/2	950320 100/2
Pedal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 125/4	950320 125/4
Delavniška garnitura Število orodij 22	955071 22
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 125/1	950320 125/1
Cilindrični vložek z 2 ključema Številka zaklepanja Ho (3- mestna) 003	950050 003
Prosojna podloga iz mehkega PVC Širina 1500 mm	951951 1500
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 125/6	950320 125/6
Podloga za predale Mere v G 20X20	951830 20X20
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/3	950320 75/3
Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij 39	953833 39
Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski Število orodij 32	953821 32
Pedal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/1	950300 75/1
	953828 37

Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij
37

Delavniška garnitura Število orodij 26	955081 26
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/2	950300 75/2
Garniture klešč Število orodij 5	954295 5
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/2	950320 75/2
Garniture klešč Število orodij 5	954305 5
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 125/3	950320 125/3
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/1	950320 75/1
Zarisovanje in žaganje Število orodij 8	954895 8
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/1	950320 100/1
Garnitura pil Število orodij 6	952253 6
Orodje za zamenjavo cilindričnega vložka Tip 1	950070 1
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 150/5	950320 150/5
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 150/4	950320 150/4
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Delavniška garnitura Število orodij 22	955072 22
Garnitura izvijačev Število orodij 10	953522 10
Garniture klešč Število orodij 5	954306 5