

Garant GRIDLINE

Delovna miza z 9 predali, delovna plošča Eluplan, 20×20G, Dolžina plošče: 1500mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	921087 1500
GTIN	4062406083045
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Predalno ohišje vedno svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva**. Sprednje stranice predalov v različnih barvah. Nobenih motečih robov po obodu za optimalno čiščenje in izkoristek površine s pregradnim materialom (škatile, vložki iz trde pene, pregradne letve). Namestitev predalov v 25-mm rastru.

Zaklepanje s cilindrično ključavnico s 5 klini in modularnim cilindričnim vložkom, primerno za sistem zaklepanja.

Umestitev:

Prednja višina predala (levo) v mm: 75, 75, 100, 125, 150

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 100, 150, 200

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Debelina delovne plošče	50 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna površina predalov v G	20×20
Globina spodnje omare	700 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	800 kg
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Število predalov	4
Globina delovne plošče	750 mm
Serija	Ready-to-go
Masa	165,3 kg
Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	525 mm
Širina spodnje omare	1300 mm
Višina	850 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Garniture klešč Število orodij 5	954305 5
Garnitura pil Število orodij 6	952253 6
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 125/3	950320 125/3
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/1	950300 75/1
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150
Predal Predal s prednjo višino 125 mm	927800 125
Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
Orodje za zamenjavo cilindričnega vložka Tip 1	950070 1
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 20X20	951910 20X20
Garnitura viličasto obročnih ključev Število orodij 20	952505 20
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/1	950320 100/1
Garnitura nedrsečih delovnih podlog za predale5-delna Dimenzije v G 20X20	951885 20X20
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Podloga za predale Mere v G 20X20	951830 20X20
Garniture klešč Število orodij 5	954295 5
Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij 39	953833 39
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/3	950320 75/3
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/2	950320 100/2
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/3	950320 100/3
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/1	950320 75/1
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
	950320 150/5

Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja
višina/tip predala 150/5

Garnitura izvijačev Število orodij 10	953521 10
Delavniška garnitura Število orodij 26	955081 26
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 125/6	950320 125/6
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 125/1	950320 125/1
Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij 37	953828 37
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 125/4	950320 125/4
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/3	950300 75/3
Cilindrični vložek z 2 ključema Številka zaklepanja Ho (3- mestna) 003	950050 003
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/2	950300 75/2
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/2	950320 75/2
Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski Število orodij 32	953821 32
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 150/4	950320 150/4
Delavniška garnitura Število orodij 22	955071 22
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Zarisovanje in žaganje Število orodij 8	954895 8
Delavniška garnitura Število orodij 22	955072 22
Garnitura izvijačev Število orodij 10	953522 10
Garniture klešč Število orodij 5	954306 5