

Garant GRIDLINE

**Delovna miza, levo vrata, desno 4 predali, dolg predal, delovna plošča  
Eluplan, 20×20G, Dolžina plošče: 1500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	921127 1500
GTIN	4062406083106
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal.

Predalno ohišje vedno svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva**. Sprednje stranice predalov v različnih barvah. Nobenih motečih robov po obodu za optimalno čiščenje in izkoristek površine s pregradnim materialom (škafle, vložki iz trde pene, pregradne letve). Namestitev predalov v 25-mm rastru.

Zaklepanje s cilindrično ključavnico s 5 klini in modularnim cilindričnim vložkom, primerno za sistem zaklepanja.

Z dolgim predalom za shranjevanje velikega orodja.

**Umestitev:**

Višina vrat (levo) v mm: 325

Prednja višina predala (desno) v mm: 50, 75, 75, 125

Prednja višina predala, dolg predal v mm: 125

**Dodatni pribor:**

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

## Tehnični opis

Višina	850 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	800 kg
Globina delovne plošče	750 mm
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	325 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Uporabna globina predalov	500 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Število predalov	4
Uporabna širina predalov v G	20
Masa	136,1 kg
Širina spodnje omare	1300 mm
Serija	Ready-to-go
Uporabna širina dolgih predalov	1100 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna globina dolgih predalov	500 mm
Globina spodnje omare	700 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

## Pribor

Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/3	950320 75/3
Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
Pedal Predal s prednjo višino 125 mm	927800 125
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/1	950320 100/1
Garniture klešč Število orodij 5	954305 5
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 50/3	950300 50/3
Orodje za zamenjavo cilindričnega vložka Tip 1	950070 1
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/3	950300 75/3
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 125/6	950320 125/6
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/1	950320 75/1
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 50/2	950300 50/2
Pedal Predal s prednjo višino 50 mm	927800 50
Podloga za predale Mere v G 20X20	951830 20X20
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/2	950320 100/2
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/2	950320 75/2
Delavniška garnitura Število orodij 26	955081 26
Pedal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 125/4	950320 125/4

Cilindrični vložek z 2 ključema Številka zaklepanja Ho (3-mestna) 003	950050 003
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Garniture klešč Število orodij 5	954295 5
Garnitura pil Število orodij 6	952253 6
Garnitura izvijačev Število orodij 10	953521 10
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 20X20	951910 20X20
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/2	950300 75/2
Garnitura viličasto obročnih ključev Število orodij 20	952505 20
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/1	950300 75/1
Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski Število orodij 32	953821 32
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 50/1	950300 50/1
Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij 39	953833 39
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij 37	953828 37
Garnitura nedrsečih delovnih podlog za predale5-delna Dimenzije v G 20X20	951885 20X20
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 125/1	950320 125/1
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/3	950320 100/3
Zarisovanje in žaganje Število orodij 8	954895 8
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 125/3	950320 125/3
Delavniška garnitura Število orodij 22	955071 22
Garniture klešč Število orodij 5	954306 5
Garnitura izvijačev Število orodij 10	953522 10
Delavniška garnitura Število orodij 22	955072 22