

Garant GRIDLINE

Delovna miza, levo vrata, desno 4 predali, dolg predal, delovna plošča iz bambusa, 20×20G, Dolžina plošče: 1500mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	921131 1500
GTIN	4062406083113
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Predalno ohišje vedno svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva**. Sprednje stranice predalov v različnih barvah. Nobenih motečih robov po obodu za optimalno čiščenje in izkoristek površine s pregradnim materialom (škafle, vložki iz trde pene, pregradne letve). Namestitev predalov v 25-mm rastu.

Zaklepanje s cilindrično ključavnico s 5 klini in modularnim cilindričnim vložkom, primerno za sistem zaklepanja.

Z dolgim predalom za shranjevanje velikega orodja.

Umestitev:

Višina vrat (levo) v mm: 425

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 100, 100, 150

Prednja višina predala, dolg predal v mm: 125

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna površina predalov v G	20×20
Debelina delovne plošče	50 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	800 kg
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Serija	Ready-to-go
Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Širina spodnje omare	1300 mm
Višina	950 mm
Globina spodnje omare	700 mm
Uporabna globina dolgih predalov	500 mm
Masa	151,2 kg
Uporabna širina dolgih predalov	1100 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	425 mm
Število predalov	4
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek

Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
Garnitura izvijačev Število orodij 10	953521 10
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 20X20	951910 20X20
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 150/4	950320 150/4
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/2	950320 75/2
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 150/5	950320 150/5
Cilindrični vložek z 2 ključema Številka zaklepanja Ho (3-mestna) 003	950050 003
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/2	950320 100/2
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/3	950320 100/3
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/2	950300 75/2
Garnitura pil Število orodij 6	952253 6
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij 37	953828 37
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/3	950320 75/3
	951885 20X20

Garnitura nedrsečih delovnih podlog za predale 5-delna
Dimenzije v G 20X20

Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski Število orodij 32	953821 32
Delavniška garnitura Število orodij 22	955071 22
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/3	950300 75/3
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/1	950300 75/1
Prosojna podloga iz mehkega PVC Širina 1500 mm	951951 1500
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/1	950320 100/1
Garnitura viličasto obročnih ključev Število orodij 20	952505 20
Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij 39	953833 39
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/1	950320 75/1
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Podloga za predale Mere v G 20X20	951830 20X20
Orodje za zamenjavo cilindričnega vložka Tip 1	950070 1
Garniture klešč Število orodij 5	954305 5
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Delavniška garnitura Število orodij 26	955081 26
Garnitura čistila in olja za nego Tip 1	926403 1
Zarisovanje in žaganje Število orodij 8	954895 8
Garniture klešč Število orodij 5	954295 5
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Garniture klešč Število orodij 5	954306 5
Garnitura izvijačev Število orodij 10	953522 10
Delavniška garnitura Število orodij 22	955072 22