

Garant GRIDLINE

**Delovna miza, levo vrata, desno 4 predali, dolg predal, delovna plošča
Eluplan, 20x20G, Dolžina plošče: 1500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	921137 1500
GTIN	4062406083137
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Predalno ohišje vedno svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva**. Sprednje stranice predalov v različnih barvah. Nobenih motečih robov po obodu za optimalno čiščenje in izkoristek površine s pregradnim materialom (škatile, vložki iz trde pene, pregradne letve). Namestitev predalov v 25-mm rastru.

Zaklepanje s cilindrično ključavnico s 5 klini in modularnim cilindričnim vložkom, primerno za sistem zaklepanja.

Z dolgim predalom za shranjevanje velikega orodja.

Umestitev:

Višina vrat (levo) v mm: 425

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 100, 100, 150

Prednja višina predala, dolg predal v mm: 125

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Serijska	Ready-to-go
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Število predalov	4
Debelina delovne plošče	50 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	425 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	800 kg
Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna globina dolgih predalov	500 mm
Višina	950 mm
Globina spodnje omare	700 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Širina spodnje omare	1300 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna širina dolgih predalov	1100 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Masa	144,2 kg
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek

Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski Število orodij 32	953821 32
Garniture klešč Število orodij 5	954295 5
Garnitura viličasto obročnih ključev Število orodij 20	952505 20
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/1	950300 75/1
Delavniška garnitura Število orodij 26	955081 26
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/3	950320 100/3
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 20X20	951910 20X20
Cilindrični vložek z 2 ključema Številka zaklepanja Ho (3-mestna) 003	950050 003
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/3	950300 75/3
Garniture klešč Število orodij 5	954305 5
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/3	950320 75/3
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 150/5	950320 150/5
Podloga za predale Mere v G 20X20	951830 20X20
Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij 39	953833 39
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 150/4	950320 150/4

Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Garnitura pil Število orodij 6	952253 6
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/1	950320 75/1
Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij 37	953828 37
Delavniška garnitura Število orodij 22	955071 22
Garnitura nedrsečih delovnih podlog za predale5-delna Dimenzije v G 20X20	951885 20X20
Orodje za zamenjavo cilindričnega vložka Tip 1	950070 1
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/1	950320 100/1
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/2	950320 75/2
Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/2	950320 100/2
Zarisovanje in žaganje Število orodij 8	954895 8
Garnitura izvijačev Število orodij 10	953521 10
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/2	950300 75/2
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Garnitura izvijačev Število orodij 10	953522 10
Garniture klešč Število orodij 5	954306 5
Delavniška garnitura Število orodij 22	955072 22