

Garant GRIDLINE

Delovna miza Vario Basic, z zadnjo steno, višina 850 mm. delovna plošča iz multipleksa-bukev, Dolžina plošče: 1500mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922024 1500
GTIN	4062406083182
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo. Podnožja, širina 50 mm, s prečnimi ojačitvami. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Dodatna zadnja stena za povečanje nosilnosti. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev.

Obseg dobave:

2 × podnožje, 1 × par kotnih ojačitev, 1 × zadnja stena, dvodelna, delovna plošča.

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje in podnožje svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Serija	vario Basic
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Višina	850 mm
Masa	68 kg

Debelina delovne plošče	50 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Konstruktivska izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	600 kg
Debelina plošče	50 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Delovne mize

Pribor

Nožni del Višina 800 mm	927000 800
Zadnja stena/odlagalna policaenodelna za dolžino plošče 1500 mm	927140 1500
Delovna plošča debeline 50 mm iz multipleksa-bukev Dolžina plošče 1500 mm	926081 1500
Kotna ojačitev Tip 1	927122 1