

Garant GRIDLINE

**Delovna miza Vario Basic, z zadnjo steno, višina 950 mm. delovna plošča iz bambusa, Dolžina plošče: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922031 2000
GTIN	4062406083250
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo. Podnožja, širina 50 mm, s prečnimi ojačitvami. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Dodatna zadnja stena za povečanje nosilnosti. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev.

**Obseg dobave:**

2 × podnožje, 1 × par kotnih ojačitev, 1 × zadnja stena, dvodelna, delovna plošča.

**Dodatni pribor:**

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

**Lakiranje:**

Ogrodje in podnožje svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva.**

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

Globina delovne plošče	750 mm
Masa	87 kg
Dolžina delovne plošče	2000 mm
Serijska	vario Basic
Višina	950 mm

Debelina delovne plošče	50 mm
Material delovne plošče	Bambus
Konstruktivska izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	600 kg
Debelina plošče	50 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Delovne mize

## Pribor

Zadnja stena/odlagalna policaenodelna za dolžino plošče 2000 mm	927140 2000
Nožni del Višina 900 mm	927000 900
Kotna ojačitev Tip 1	927122 1
Delovna plošča debeline 50 mm iz križno zlepljenih bambusovih lamel Dolžina plošče 2000 mm	926001 2000