

Garant GRIDLINE

Delovna miza Vario Basic, z zadnjo steno, višina 850 mm. delovna plošča Eluplan, Dolžina plošče: 2000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922027 2000
GTIN	4062406083229
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo. Podnožja, širina 50 mm, s prečnimi ojačitvami. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Dodatna zadnja stena za povečanje nosilnosti. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev.

Obseg dobave:

2 × podnožje, 1 × par kotnih ojačitev, 1 × zadnja stena, dvodelna, delovna plošča.

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje in podnožje svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Material delovne plošče	Eluplan
Višina	850 mm
Serija	vario Basic
Debelina delovne plošče	50 mm
Dolžina delovne plošče	2000 mm

Masa	86 kg
Globina delovne plošče	750 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	600 kg
Debelina plošče	50 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Delovne mize

Pribor

Delovna plošča s temno sivo oblogo iz umetne mase (Eluplan) Dolžina plošče 2000 mm	926241 2000
Nožni del Višina 800 mm	927000 800
Kotna ojačitev Tip 1	927122 1
Zadnja stena/odlagalna policaenodelna za dolžino plošče 2000 mm	927140 2000