

Garant GRIDLINE

**Delovna miza Vario Basic, z zadnjo steno, višina 950 mm. delovna plošča Eluplan, Dolžina plošče: 2000mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 922037 2000   |
| GTIN                  | 4062406083311 |
| Razred artikla        | 9GG           |

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo. Podnožja, širina 50 mm, s prečnimi ojačitvami. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Dodatna zadnja stena za povečanje nosilnosti. Z 1 parom kotnih ojačitev za otdritev.

**Obseg dobave:**

2 × podnožje, 1 × par kotnih ojačitev, 1 × zadnja stena, dvodelna, delovna plošča.

**Dodatni pribor:**

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

**Lakiranje:**

Ogrodje in podnožje svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva.**

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Višina                  | 950 mm      |
| Debelina delovne plošče | 50 mm       |
| Dolžina delovne plošče  | 2000 mm     |
| Serija                  | vario Basic |
| Globina delovne plošče  | 750 mm      |

|  |  |
|--|--|
| Material delovne plošče  | Eluplan  |
| Masa   | 87 kg  |
| Konstruktivska izvedba   | Konstrukcija iz jeklene cevi                                   |
| Debelina materiala   | 1 mm   |
| Višina delovne mize  | 950 mm   |
| Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 600 kg   |
| Debelina plošče  | 50 mm  |
| Izbira barv  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta izdelka  | Delovne mize   |

## Pribor

|  |             |
|--|-------------|
| Delovna plošča s temno sivo oblogo iz umetne mase (Eluplan) Dolžina plošče 2000 mm | 926241 2000 |
| Nožni del Višina 900 mm  | 927000 900  |
| Zadnja stena/odlagalna policaenodelna za dolžino plošče 2000 mm                    | 927140 2000 |
| Kotna ojačitev Tip 1   | 927122 1    |