

Garant GRIDLINE

**Delovna miza Vario Basic, z zadnjo steno, višina 950 mm. delovna plošča iz bambusa, Dolžina plošče: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922031 1000
GTIN	4062406083236
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo. Podnožja, širina 50 mm, s prečnimi ojačitvami. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Dodatna zadnja stena za povečanje nosilnosti. Z 1 parom kotnih ojačitev za otdritev.

**Obseg dobave:**

2 × podnožje, 1 × par kotnih ojačitev, 1 × zadnja stena, dvodelna, delovna plošča.

**Dodatni pribor:**

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

**Lakiranje:**

Ogrodje in podnožje svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva.**

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

Debelina delovne plošče	50 mm
Serijska	vario Basic

Višina	950 mm
Material delovne plošče	Bambus
Masa	51 kg
Globina delovne plošče	750 mm
Dolžina delovne plošče	1000 mm
Konstruktivska izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	600 kg
Debelina plošče	50 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Delovne mize

## Pribor

Nožni del Višina 900 mm	927000 900
Zadnja stena/odlagalna policaenodelna za dolžino plošče 1000 mm	927140 1000
Delovna plošča debeline 50 mm iz križno zlepljenih bambusovih lamel Dolžina plošče 1000 mm	926001 1000
Kotna ojačitev Tip 1	927122 1