

Garant GRIDLINE

Delovna miza Vario z ohišjem 16G, višina 850 mm, delovna plošča Eluplan, 12x20G, Dolžina plošče: 1500/3mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 922047 1500/3 |
| GTIN | 4062406083472 |
| Razred artikla | 9GG |

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo. Podnožja, širina 50 mm, s prečnimi ojačitvami. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev. Ohišje predalnega bloka 16G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

Umestitev:

Predal s prednjo višino v mm: 75, 100, 150

Obseg dobave:

2 x podnožje, 1 x par kotnih ojačitev, ohišje s predali, delovna plošča.

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje, podnožja in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

| | |
|--------|--------|
| Višina | 850 mm |
|--------|--------|

| | |
|--|--|
| Uporabna globina predalov v G | 20 |
| Višina ohišja predalnega bloka | 400 mm |
| Dolžina delovne plošče | 1500 mm |
| Globina delovne plošče | 750 mm |
| Serija | vario |
| Uporabna višina ohišja predalnega bloka | 325 mm |
| Uporabna globina predalov | 500 mm |
| Uporabna površina predalov v G | 12×20 |
| Masa | 92 kg |
| Debelina delovne plošče | 50 mm |
| Uporabna širina predalov | 300 mm |
| Uporabna širina predalov v G | 12 |
| Širina ohišja predalnega bloka | 400 mm |
| Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 400 kg |
| Število predalov | 3 |
| Globina ohišja predalnega bloka | 650 mm |
| Konstruktivna izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi |
| Debelina materiala | 1 mm |
| Višina delovne mize | 850 mm |
| Nosilnost predalov/polic | 75 kg |
| Debelina plošče | 50 mm |
| Izvek predala (delno/v celoti) | 100 % |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Značilnost blagovnega imena | 12×20G |
| Vrsta izdelka | Delovna miza |

Pribor

| | |
|--|--------------|
| Predal Predal s prednjo višino 75 mm | 927500 75 |
| Predal Predal s prednjo višino 100 mm | 927500 100 |
| Predal Predal s prednjo višino 150 mm | 927500 150 |
| Cilindrični vložek z 2 ključema Številka zaklepanja Ho (3-mestna) 003 | 950050 003 |
| Puša ključavnice za GridLine Tip KO21 | 914227 KO21 |
| Nožni del Višina 800 mm | 927000 800 |
| Ohišje 16G s predali Višina/število predalov 400/3 | 927300 400/3 |
| Kotna ojačitev Tip 1 | 927122 1 |
| Delovna plošča s temno sivo oblogo iz umetne mase (Eluplan) Dolžina plošče 1500 mm | 926241 1500 |