

**Garant****Potopni rezkar 90°, z navojem, Ø D/število rezil Z: 32/4mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	211851 32/4
GTIN	4045197715111
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

Večja togost orodja zaradi zaščite proti torziji med obračalno ploščico in njenim ležiščem. Priključek navoja omogoča poljubno podaljševanje.

### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 0,9** s stebлом art. **674252 vel. 7IP**.

## Tehnični opis

Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Ø rezila D <sub>c</sub>	32 mm
Vpenjalni navoj M	M16
primerna obračalna rezalna ploščica	VDGT 11T2..
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	42 mm
Število rezil Z	4
Dolžina rampe L za α <sub>maks</sub>	28,4 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>maks</sub>	62 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	3,5 mm
Kot rampe $\alpha_{maks}$	3,02 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	62 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Izvedba držala	z navojem
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Potopni rezkarji

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219801
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,9 Nm	211750 0,9
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP