

Garant GRIDLINE

Delovna miza Vario z ohišjem 16G, višina 850 mm, delovna plošča iz multipleksa-bukev, 12×20G, Dolžina plošče: 1000/2mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922044 1000/2
GTIN	4062406083380
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo. Podnožja, širina 50 mm, s prečnimi ojačitvami. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev. Ohišje predalnega bloka 16G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

Umestitev:

Predal s prednjo višino v mm: 75, 150

Obseg dobave:

2 × podnožje, 1 × par kotnih ojačitev, ohišje s predali, delovna plošča.

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje, podnožja in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Globina delovne plošče	750 mm
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Uporabna širina predalov v G	12
Uporabna globina predalov	500 mm
Število predalov	2
Širina ohišja predalnega bloka	400 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	225 mm
Serija	vario
Uporabna širina predalov	300 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Masa	68 kg
Višina ohišja predalnega bloka	300 mm
Višina	850 mm
Uporabna površina predalov v G	12×20
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Dolžina delovne plošče	1000 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	12×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927500 150
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927500 75
Cilindrični vložek z 2 ključema Številka zaklepanja Ho (3-mestna) 003	950050 003
Nožni del Višina 800 mm	927000 800
Delovna plošča debeline 50 mm iz multipleksa-bukev Dolžina plošče 1000 mm	926081 1000
Kotna ojačitev Tip 1	927122 1
Ohišje 16G s predali Višina/število predalov 300/2	927300 300/2