

Garant GRIDLINE

**Delovna miza Vario z ohišjem 16G, višina 850 mm, delovna plošča Eluplan, 12x20G, Dolžina plošče: 1000/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922047 1000/3
GTIN	4062406083458
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo. Podnožja, širina 50 mm, s prečnimi ojačitvami. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev. Ohišje predalnega bloka 16G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

**Umestitev:**

Predal s prednjo višino v mm: 75, 100, 150

**Obseg dobave:**

2 x podnožje, 1 x par kotnih ojačitev, ohišje s predali, delovna plošča.

**Dodatni pribor:**

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

**Lakiranje:**

Ogrodje, podnožja in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

Uporabna širina predalov	300 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Širina ohišja predalnega bloka	400 mm
Višina ohišja predalnega bloka	400 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Dolžina delovne plošče	1000 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Višina	850 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Serija	vario
Uporabna površina predalov v G	12×20
Število predalov	3
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	325 mm
Masa	78 kg
Globina delovne plošče	750 mm
Uporabna širina predalov v G	12
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	12×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

**Pribor**

Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927500 150
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927500 100
Cilindrični vložek z 2 ključema Številka zaklepanja Ho (3-mestna) 003	950050 003
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927500 75
Kotna ojačitev Tip 1	927122 1
Delovna ploščas temno sivo oblogo iz umetne mase (Eluplan) Dolžina plošče 1000 mm	926241 1000
Ohišje 16G s predali Višina/število predalov 400/3	927300 400/3
Nožni del Višina 800 mm	927000 800