

Garant GRIDLINE

**Delovna miza Vario z ohišjem 24G, višina 850 mm, delovna plošča Eluplan, 20x20G, Dolžina plošče: 1500mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 922527 1500   |
| GTIN                  | 4062406084110 |
| Razred artikla        | 9GG           |

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo. Podnožja, širina 50 mm, s prečnimi ojačitvami. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

**Umestitev:**

Predal s prednjo višino v mm: 125

**Obseg dobave:**

2 x podnožje, 1 x par kotnih ojačitev, ohišje s predali, delovna plošča.

**Dodatni pribor:**

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

**Lakiranje:**

Ogrodje, podnožja in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Uporabna globina predalov | 500 mm |
|---------------------------|--------|

|  |  |
|--|--|
| Višina ohišja predalnega bloka   | 200 mm   |
| Globina ohišja predalnega bloka  | 650 mm   |
| Uporabna širina predalov v G   | 20   |
| Višina   | 850 mm   |
| Uporabna površina predalov v G   | 20×20  |
| Uporabna višina ohišja predalnega bloka  | 125 mm   |
| Uporabna širina predalov   | 500 mm   |
| Širina ohišja predalnega bloka   | 600 mm   |
| Masa   | 102 kg   |
| Globina delovne plošče   | 750 mm   |
| Uporabna globina predalov v G  | 20   |
| Število predalov   | 1  |
| Serija   | vario  |
| Dolžina delovne plošče   | 1500 mm  |
| Debelina delovne plošče  | 50 mm  |
| Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 400 kg   |
| Konstruktivna izvedba  | Konstrukcija iz jeklene cevi                                   |
| Debelina materiala   | 1 mm   |
| Višina delovne mize  | 850 mm   |
| Nosilnost predalov/polic   | 75 kg  |
| Debelina plošče  | 50 mm  |
| Izvlak predala (delno/v celoti)  | 100 %  |
| Cilindrična ključavnica  | Modularni vložek   |
| Izbira barv  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Značilnost blagovnega imena  | 20×20G   |
| Vrsta izdelka  | Delovna miza   |

**Pribor**

|  |              |
|--|--------------|
| Puša ključavnice za GridLine Tip KO21  | 914227 KO21  |
| Predal Predal s prednjo višino 125 mm  | 927800 125   |
| Kotna ojačitev Tip 1   | 927122 1     |
| Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 200/1                               | 927600 200/1 |
| Delovna plošča temno sivo oblogo iz umetne mase (Eluplan) Dolžina plošče 1500 mm | 926241 1500  |
| Nožni del Višina 800 mm  | 927000 800   |