

Garant GRIDLINE

Delovna miza Vario z ohišjem 16G, višina 950 mm, delovna plošča iz bambusa, 12×20G, Dolžina plošče: 1500/6mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922131 1500/6
GTIN	4062406083823
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo. Podnožja, širina 50 mm, s prečnimi ojačitvami. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev. Ohišje predalnega bloka 16G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

Umestitev:

Predal s prednjo višino v mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Obseg dobave:

1 × podnožje, 1 × par kotnih ojačitev, ohišje s predali, delovna plošča.

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje, podnožja in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Uporabna širina predalov v G	12
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	800 kg
Širina ohišja predalnega bloka	400 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Serija	vario
Število predalov	6
Uporabna širina predalov	300 mm
Masa	121 kg
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	800 mm
Višina	950 mm
Uporabna površina predalov v G	12×20
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Višina ohišja predalnega bloka	900 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	12×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927500 150
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927500 100
Predal Predal s prednjo višino 125 mm	927500 125
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927500 75
Predal Predal s prednjo višino 250 mm	927500 250
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Ohišje 16G s predali Višina/število predalov 900/6	927300 900/6
Delovna plošča debeline 50 mm iz križno zlepljenih bambusovih lamel Dolžina plošče 1500 mm	926001 1500
Kotna ojačitev Tip 1	927122 1
Nožni del Višina 900 mm	927000 900