


Garant**Potopni rezkar 93°, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 40/3mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	211807 40/3
GTIN	4045197715036
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Večja togost orodja zaradi zaščite proti torziji med obračalno ploščico in njenim ležiščem.

Uporaba:

Za preprečevanje zatikanja odrezkov, zlasti pri rezkanju globokih žepov.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	55 mm
Ø rezila D_c	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VCG. 2205
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
Število rezil Z	3
Dolžina rampe L za α_{maks}	30,34 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	8 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	78 mm

Kot rampe α_{maks}	5,65 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	74 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	93 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	da
Zamenjava orodja	MTC
Vrsta izdelka	PowerCard
	Potopni rezkarji

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219800
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7