

Garant GRIDLINE

**Delovna miza Vario z ohišjem 16G, višina 950 mm, delovna plošča iz multipleksa-bukev, 12×20G, Dolžina plošče: 1500/6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922134 1500/6
GTIN	4062406083861
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo. Podnožja, širina 50 mm, s prečnimi ojačitvami. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev. Ohišje predalnega bloka 16G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

**Umestitev:**

Predal s prednjo višino v mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

**Obseg dobave:**

1 × podnožje, 1 × par kotnih ojačitev, ohišje s predali, delovna plošča.

**Dodatni pribor:**

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

**Lakiranje:**

Ogrodje, podnožja in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

Uporabna globina predalov v G	20
Globina delovne plošče	750 mm
Uporabna širina predalov v G	12
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Uporabna širina predalov	300 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	800 mm
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Serija	vario
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	800 kg
Masa	121 kg
Debelina delovne plošče	50 mm
Višina	950 mm
Uporabna površina predalov v G	12×20
Število predalov	6
Širina ohišja predalnega bloka	400 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Višina ohišja predalnega bloka	900 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	12×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

**Pribor**

Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927500 150
Predal Predal s prednjo višino 250 mm	927500 250
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927500 100
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927500 75
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Predal Predal s prednjo višino 125 mm	927500 125
Delovna plošča debeline 50 mm iz multipleksa-bukev Dolžina plošče 1500 mm	926081 1500
Ohišje 16G s predali Višina/število predalov 900/6	927300 900/6
Nožni del Višina 900 mm	927000 900
Kotna ojačitev Tip 1	927122 1