

Garant**SOGX 130511, HB6535, Tip: UNI**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	234092 UNI
GTIN	4062406084349
Razred artikla	21E

Opis

Primerno za:

GARANT Power Drill št. 234000–234025.

Priporočilo:

Pri navrtanju z držalom art. 234015 in art. 234025 zmanjšajte podajanje na 70 %.

Tehnični opis

Serija	Vrtalnik
Tip	UNI
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Prevleka	TiN
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 130511
Zvrst	HB6535
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,09 - 0,2 mm/v

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	270 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	150 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	250 m/min	N
mokro maks.	primerno		