

Garant GRIDLINE

Delovna miza Vario z ohišjem 24G, višina 950 mm, delovna plošča Eluplan, 20x20G, Dolžina plošče: 1000/3mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922637 1000/3
GTIN	4062406084554
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Nožni deli širine 50 mm s prečno ojačitvijo. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 50, 75, 100

Obseg dobave:

2 x nožni del, 1 x par kotnih ojačitev, ohišje s predali, delovna plošča.

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, npr. ročno nastavljanje višine, kolesa, stransko oblogo itd., najdete pod posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Uporabna višina ohišja predalnega bloka	225 mm
Število predalov	3
Dolžina delovne plošče	1000 mm
Serija	vario
Uporabna globina predalov	500 mm
Višina	950 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Globina delovne plošče	750 mm
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Masa	106 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Višina ohišja predalnega bloka	300 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna globina predalov v G	20
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Predal Predal s prednjo višino 50 mm	927800 50
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Nožni del Višina 900 mm	927000 900
Kotna ojačitev Tip 1	927122 1
Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 300/3	927600 300/3
Delovna ploščas temno sivo oblogo iz umetne mase (Eluplan) Dolžina plošče 1000 mm	926241 1000