

Garant GRIDLINE

Delovna miza Vario z ohišjem 24G, višina 850 mm, delovna plošča iz bambusa, 20×20G, Dolžina plošče: 2000/5mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922701 2000/5
GTIN	4062406084783
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Nožni deli širine 50 mm s prečno ojačitvijo. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 50, 75, 75, 100, 125

Obseg dobave:

2 × nožni deli, 1 × par kotnih ojačitev, ohišje s predali, delovna plošča.

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor za ročno nastavljanje višine, kolesa, stransko oblogo itd. najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Globina delovne plošče	750 mm
Višina ohišja predalnega bloka	500 mm

Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna širina predalov v G	20
Število predalov	5
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Debelina delovne plošče	50 mm
Dolžina delovne plošče	2000 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Masa	155 kg
Višina	850 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Serija	vario
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	425 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Predal Predal s prednjo višino 125 mm	927800 125
Predal Predal s prednjo višino 50 mm	927800 50
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Kotna ojačitev Tip 1	927122 1
Nožni del Višina 800 mm	927000 800
Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 500/5	927600 500/5
Delovna plošča debeline 50 mm iz križno zlepljenih bambusovih lamel Dolžina plošče 2000 mm	926001 2000