

Garant GRIDLINE

**Delovna miza Vario z ohišjem 24G, višina 850 mm, delovna plošča iz bambusa, 20×20G, Dolžina plošče: 1500/6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922761 1500/6
GTIN	4062406084943
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Nožni deli širine 50 mm s prečno ojačitvijo. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

**Obseg dobave:**

1 × nožni del, 1 × par kotnih ojačitev, ohišje s predali, delovna plošča.

**Dodatni pribor:**

Dopolnilni pribor, npr. ročno nastavljanje višine, kolesa, stransko oblogo itd., najdete pod posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

**Lakiranje:**

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

Višina ohišja predalnega bloka	800 mm
--------------------------------	--------

Uporabna globina predalov	500 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	800 kg
Višina	850 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	700 mm
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Masa	153 kg
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Število predalov	6
Uporabna globina predalov v G	20
Serija	vario
Debelina delovne plošče	50 mm
Konstruktivska izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

**Pribor**

Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Predal Predal s prednjo višino 125 mm	927800 125
Predal Predal s prednjo višino 50 mm	927800 50
Predal Predal s prednjo višino 200 mm	927800 200
Nožni del Višina 800 mm	927000 800
Delovna plošča debeline 50 mm iz križno zlepljenih bambusovih lamel Dolžina plošče 1500 mm	926001 1500
Kotna ojačitev Tip 1	927122 1
Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 800/6	927600 800/6