


Garant GRIDLINE

Delovna miza Vario z ohišjem 24G, višina 950 mm, delovna plošča Eluplan, 20x20G, Dolžina plošče: 2000/6mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922777 2000/6
GTIN	4062406085162
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Nožni deli širine 50 mm s prečno ojačitvijo. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Obseg dobave:

1 x nožni del, 1 x par kotnih ojačitev, ohišje s predali, delovna plošča.

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor za ročno nastavljanje višine, kolesa, stransko oblogo itd. najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Debelina delovne plošče	50 mm
-------------------------	-------

Višina	950 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Uporabna širina predalov	500 mm
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Masa	172 kg
Višina ohišja predalnega bloka	900 mm
Število predalov	6
Serija	vario
Dolžina delovne plošče	2000 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	800 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	800 kg
Uporabna globina predalov v G	20
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvelek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Predal Predal s prednjo višino 250 mm	927800 250
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150
Predal Predal s prednjo višino 125 mm	927800 125
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Kotna ojačitev Tip 1	927122 1
Delovna plošča temno sivo oblogo iz umetne mase (Eluplan) Dolžina plošče 2000 mm	926241 2000
Nožni del Višina 900 mm	927000 900
Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 900/6	927600 900/6