

Garant GRIDLINE

**Delovna miza Vario z ohišjem 24G, višina 850 mm, delovna plošča Eluplan, 20×20G, Dolžina plošče: 1500/7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922767 1500/7
GTIN	4062406085032
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Nožni deli širine 50 mm s prečno ojačitvijo. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z 1 parom kotnih ojačitev za otditev. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

**Obseg dobave:**

1 × nožni del, 1 × par kotnih ojačitev, ohišje s predali, delovna plošča.

**Dodatni pribor:**

Dopolnilni pribor, npr. ročno nastavljanje višine, kolesa, stransko oblogo itd., najdete pod posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

**Lakiranje:**

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

Višina	850 mm
--------	--------

Uporabna širina predalov v G	20
Masa	160 kg
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Serija	vario
Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Višina ohišja predalnega bloka	800 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	800 kg
Debelina delovne plošče	50 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Število predalov	7
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	700 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

**Pribor**

Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Predal Predal s prednjo višino 200 mm	927800 200
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 800/7	927600 800/7
Kotna ojačitev Tip 1	927122 1
Nožni del Višina 800 mm	927000 800
Delovna plošča temno sivo oblogo iz umetne mase (Eluplan) Dolžina plošče 1500 mm	926241 1500