

**Garant****List za zarezovanje Heavy Duty, nevtralna, Višina lista h<sub>5</sub>/širina zareze w:  
100/5,1 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273558 100/5,1
GTIN	4062406085247
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Od višine lista 100 mm s štirimi ležišči ploščic.

**Primerno za:**

Držalo art. 273984 – 274000 ali art. 319132; 319133 (VDI-držalo).

**Pazi:**

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

**Tehnični opis**

za maksimalni Ø obdelovanca	300 mm
Višina lista h <sub>5</sub>	100 mm
Širina zareze w	5,1 mm
Celotna dolžina L	500 mm
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne
Sistemski ključ	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje

