

Garant GRIDLINE

Delovna miza Vario z ohišjem 24G, vrata, višina 850 mm, delovna plošča iz bambusa, 20×20G, Dolžina plošče: 2000/T2mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922781 2000/T2
GTIN	4062406085209
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Nožni deli širine 50 mm s prečno ojačitvijo. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev. Ohišje 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.**

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 75

Višina vrat v mm: 525

Število polic z nastavljivo višino: 1

Obseg dobave:

1 × nožni del, 1 × par kotnih ojačitev, ohišje s predali in vrati, delovna plošča.

Lakiranje:

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	800 kg
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	700 mm

Globina delovne plošče	750 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Dolžina delovne plošče	2000 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Uporabna globina predalov	500 mm
Število predalov	2
Uporabna širina predalov	500 mm
Masa	133 kg
Debelina delovne plošče	50 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
Serija	vario
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Višina	850 mm
Višina ohišja predalnega bloka	800 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Delovna plošča debeline 50 mm iz križno zlepljenih bambusovih lamel Dolžina plošče 2000 mm	926001 2000
Ohišje 24G z vrati z desnim omejevalnikom/predali Višina/število predalov 800/2	927610 800/2
Nožni del Višina 800 mm	927000 800
Kotna ojačitev Tip 1	927122 1