

Garant GRIDLINE

**Delovna miza Vario z ohišjem 24G, vrata, višina 850 mm, delovna plošča iz multipleksa-bukev, 20×20G, Dolžina plošče: 2000/T2mm****Podatki za naročanje**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 922784 2000/T2 |
| GTIN                  | 4062406085421  |
| Razred artikla        | 9GG            |

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Nožni deli širine 50 mm s prečno ojačitvijo. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev. Ohišje 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.**

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 75, 75

Višina vrat v mm: 525

Število polic z nastavljivo višino: 1

**Obseg dobave:**

1 × nožni del, 1 × par kotnih ojačitev, ohišje s predali in vrati, delovna plošča.

**Lakiranje:**

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Globina ohišja predalnega bloka | 650 mm |
| Uporabna širina predalov        | 500 mm |

|  |  |
|--|--|
| Višina   | 850 mm   |
| Uporabna višina ohišja predalnega bloka  | 700 mm   |
| Uporabna površina predalov v G   | 20×20  |
| Uporabna globina predalov  | 500 mm   |
| Širina ohišja predalnega bloka   | 600 mm   |
| Uporabna globina predalov v G  | 20   |
| Masa   | 133 kg   |
| Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 800 kg   |
| Uporabna širina predalov v G   | 20   |
| Globina delovne plošče   | 750 mm   |
| Dolžina delovne plošče   | 2000 mm  |
| Debelina delovne plošče  | 50 mm  |
| Serija   | vario  |
| Število predalov   | 2  |
| Višina ohišja predalnega bloka   | 800 mm   |
| Konstruktivna izvedba  | Konstrukcija iz jeklene cevi                                   |
| Debelina materiala   | 1 mm   |
| Višina delovne mize  | 850 mm   |
| Nosilnost predalov/polic   | 75 kg  |
| Debelina plošče  | 50 mm  |
| Izvek predala (delno/v celoti)   | 100 %  |
| Kot odpiranja vrat   | 180 stopinj  |
| Cilindrična ključavnica  | Modularni vložek   |
| Izbira barv  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Značilnost blagovnega imena  | 20×20G   |
| Vrsta izdelka  | Delovna miza   |

**Pribor**

|   |              |
|---|--------------|
| Predal Predal s prednjo višino 75 mm  | 927800 75    |
| Ročaj za GridLine Tip KO12  | 914226 KO12  |
| Puša ključavnice za GridLine Tip KO21   | 914227 KO21  |
| Kotna ojačitev Tip 1  | 927122 1     |
| Delovna plošča debeline 50 mm iz multipleksa-bukev<br>Dolžina plošče 2000 mm        | 926081 2000  |
| Ohišje 24G z vrati z desnim omejevalnikom/predali Višina/<br>število predalov 800/2 | 927610 800/2 |
| Nožni del Višina 800 mm   | 927000 800   |