

Garant**Ploščica za odrezovanje nevtralna, HB7035, Širina zareze w: 6,0mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273100 6,0 |
| GTIN | 4062406085346 |
| Razred artikla | 21J |

Opis

Uporaba:

Za liste za zarezovanje art. 273551–273558.

Tehnični opis

| | |
|---|---|
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ² | 0,17 mm/v |
| Rezalni material | HM |
| Širina zareze w | 6 mm |
| Prevleka | TiCN |
| Glavna uporaba | P |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Zvrst | HB7035 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 |
| Profil rezalnih obračalnih ploščic | nevtralna |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 140 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 120 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 100 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 80 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 50 m/min | P |
| GG(G) | pogojno primerno | 80 m/min | K |
| neprekinjeno | primerno | | |
| neenakomerno | primerno | | |
| prekinjeno | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |