

Garant GRIDLINE

**Delovna miza Vario z ohišjem 24G, vrata, višina 950 mm, delovna plošča iz bambusa, 20×20G, Dolžina plošče: 2000/T3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922791 2000/T3
GTIN	4062406085469
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Nožni deli širine 50 mm s prečno ojačitvijo. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev. Ohišje 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 75, 75, 100

Višina vrat v mm: 525

Število polic z nastavljivo višino: 1

**Obseg dobave:**

1 × nožni del, 1 × par kotnih ojačitev, ohišje s predali in vrati, delovna plošča.

**Lakiranje:**

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

Uporabna površina predalov v G	20×20
Globina delovne plošče	750 mm

Debelina delovne plošče	50 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Serija	vario
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	800 kg
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	800 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Višina ohišja predalnega bloka	900 mm
Masa	143 kg
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna širina predalov	500 mm
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Dolžina delovne plošče	2000 mm
Višina	950 mm
Število predalov	3
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

## Pribor

Garnitura čistila in olja za nego Tip 1	926403 1
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/2	950300 75/2
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Delavniška garnitura Število orodij 22	955071 22
Garnitura izvijačev Število orodij 10	953521 10
Prosojna podloga iz mehkega PVC Širina 2000 mm	951951 2000
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/3	950320 75/3
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/3	950300 75/3
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/2	950320 100/2
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 20X20	951910 20X20
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/2	950320 75/2
Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
Podloga za predale Mere v G 20X20	951830 20X20
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/1	950320 75/1
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/1	950300 75/1
Garnitura nedrsečih delovnih podlog za predale5-delna Dimenzije v G 20X20	951885 20X20
Garniture klešč Število orodij 5	954305 5
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/1	950320 100/1
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/3	950320 100/3
	927610 900/3

Ohišje 24G z vrati z desnim omejevalnikom/predali Višina/  
število predalov 900/3

Nožni del Višina 900 mm

927000 900

Kotna ojačitev Tip 1

927122 1

Delovna plošča debeline 50 mm iz križno zlepljenih  
bambusovih lamel Dolžina plošče 2000 mm

926001 2000