

Garant GRIDLINE

**Delovna miza Vario z 2 ohišjema 24G, višina 850 mm, delovna plošča iz bambusa, 20×20G, Dolžina plošče: 2000/6+7mm****Podatki za naročanje**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 922801 2000/6+7 |
| GTIN                  | 4062406085513   |
| Razred artikla        | 9GG             |

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

**Umestitev:**

Prednja višina predala (levo) v mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

**Obseg dobave:**

2 × ohišje s predali, delovna plošča.

**Lakiranje:**

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Širina ohišja predalnega bloka  | 600 mm |
| Globina ohišja predalnega bloka | 650 mm |
| Uporabna globina predalov       | 500 mm |
| Višina                          | 850 mm |

|                                                                                  |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Uporabna površina predalov v G                                                   | 20×20                                                          |
| Uporabna širina predalov                                                         | 500 mm                                                         |
| Debelina delovne plošče                                                          | 50 mm                                                          |
| Uporabna globina predalov v G                                                    | 20                                                             |
| Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 1000 kg                                                        |
| Uporabna širina predalov v G                                                     | 20                                                             |
| Dolžina delovne plošče                                                           | 2000 mm                                                        |
| Globina delovne plošče                                                           | 750 mm                                                         |
| Število predalov                                                                 | 13                                                             |
| Masa                                                                             | 219 kg                                                         |
| Uporabna višina ohišja predalnega bloka                                          | 700 mm                                                         |
| Serijska                                                                         | vario                                                          |
| Debelina materiala                                                               | 1 mm                                                           |
| Višina delovne mize                                                              | 850 mm                                                         |
| Nosilnost predalov/polic                                                         | 75 kg                                                          |
| Debelina plošče                                                                  | 50 mm                                                          |
| Izvelek predala (delno/v celoti)                                                 | 100 %                                                          |
| Cilindrična ključavnica                                                          | Modularni vložek                                               |
| Izbira barv                                                                      | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Značilnost blagovnega imena                                                      | 20×20G                                                         |
| Vrsta izdelka                                                                    | Delovna miza                                                   |

## Pribor

|                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Puša ključavnice za GridLine Tip KO21                                                      | 914227 KO21  |
| Delovna plošča debeline 50 mm iz križno zlepljenih bambusovih lamel Dolžina plošče 2000 mm | 926001 2000  |
| Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 800/6                                         | 927600 800/6 |

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 800/7 | 927600 800/7 |
| Predal Predal s prednjo višino 100 mm              | 927800 100   |
| Predal Predal s prednjo višino 125 mm              | 927800 125   |
| Predal Predal s prednjo višino 150 mm              | 927800 150   |
| Predal Predal s prednjo višino 200 mm              | 927800 200   |
| Predal Predal s prednjo višino 50 mm               | 927800 50    |
| Predal Predal s prednjo višino 75 mm               | 927800 75    |