

Garant GRIDLINE

Delovna miza Varjo z ohišjem 24G, vrata, višina 950 mm, delovna plošča iz multipleksa-bukev, 20×20G, Dolžina plošče: 1500/T3mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922794 1500/T3
GTIN	4062406085476
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Nožni deli širine 50 mm s prečno ojačitvijo. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev. Ohišje 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 75, 100

Višina vrat v mm: 525

Število polic z nastavljivo višino: 1

Obseg dobave:

1 × nožni del, 1 × par kotnih ojačitev, ohišje s predali in vrati, delovna plošča.

Lakiranje:

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Uporabna globina predalov	500 mm
---------------------------	--------

Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Število predalov	3
Uporabna globina predalov v G	20
Višina ohišja predalnega bloka	900 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	800 mm
Višina	950 mm
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Serija	vario
Uporabna površina predalov v G	20×20
Uporabna širina predalov v G	20
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	800 kg
Debelina delovne plošče	50 mm
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Masa	129 kg
Konstruktivska izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvlak predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Ohišje 24G z vrati z desnim omejevalnikom/predali Višina/ število predalov 900/3	927610 900/3
Nožni del Višina 900 mm	927000 900
Kotna ojačitev Tip 1	927122 1
Delovna plošča debeline 50 mm iz multipleksa-bukev Dolžina plošče 1500 mm	926081 1500