

Garant GRIDLINE

Delovna miza Vario z ohišjem 24G, vrata, višina 950 mm, delovna plošča iz multipleksa-bukev, 20×20G, Dolžina plošče: 2000/T3mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922794 2000/T3
GTIN	4062406085483
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Nožni deli širine 50 mm s prečno ojačitvijo. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev. Ohišje 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 75, 100

Višina vrat v mm: 525

Število polic z nastavljivo višino: 1

Obseg dobave:

1 × nožni del, 1 × par kotnih ojačitev, ohišje s predali in vrati, delovna plošča.

Lakiranje:

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Število predalov	3

Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Debelina delovne plošče	50 mm
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	800 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna globina predalov	500 mm
Višina ohišja predalnega bloka	900 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Višina	950 mm
Dolžina delovne plošče	2000 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	800 kg
Masa	143 kg
Serija	vario
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Delovna plošča debeline 50 mm iz multipleksa-bukev Dolžina plošče 2000 mm	926081 2000
Nožni del Višina 900 mm	927000 900
Ohišje 24G z vrati z desnim omejevalnikom/predali Višina/ število predalov 900/3	927610 900/3
Kotna ojačitev Tip 1	927122 1