

Garant GRIDLINE

**Delovna miza Vario z 2 ohišjema 24G, višina 850 mm, delovna plošča iz bambusa, 20×20G, Dolžina plošče: 2000/6+6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922801 2000/6+6
GTIN	4062406085520
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

**Umestitev:**

Prednja višina predala (levo) v mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Prednja višina predala (desno) v mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

**Obseg dobave:**

2 × ohišje s predali, delovna plošča.

**Lakiranje:**

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

Globina delovne plošče	750 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	700 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Dolžina delovne plošče	2000 mm

Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	1000 kg
Število predalov	12
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Masa	212 kg
Uporabna površina predalov v G	20×20
Serijska	vario
Debelina delovne plošče	50 mm
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Višina	850 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

## Pribor

Predal Predal s prednjo višino 125 mm	927800 125
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75

Predal Predal s prednjo višino 200 mm	927800 200
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150
Predal Predal s prednjo višino 50 mm	927800 50
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 800/6	927600 800/6
Delovna plošča debeline 50 mm iz križno zlepljenih bambusovih lamel Dolžina plošče 2000 mm	926001 2000