

Garant GRIDLINE

Delovna miza Vario z 2 ohišjema 24G, višina 850 mm, delovna plošča Eluplan, 20×20G, Dolžina plošče: 2000/6+2Tmm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922807 2000/6+2T
GTIN	4062406085612
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

Umestitev:

Prednja višina predala (levo) v mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 75

Višina vrat (desno) v mm: 525

Število polic z nastavljivo višino (desno): 1

Obseg dobave:

2 × ohišje s predali, delovna plošča.

Lakiranje:

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Število predalov	8
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm

Globina delovne plošče	750 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna širina predalov	500 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	1000 kg
Uporabna površina predalov v G	20×20
Višina	850 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	700 mm
Masa	178 kg
Uporabna globina predalov	500 mm
Serija	vario
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
Dolžina delovne plošče	2000 mm
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Predal Predal s prednjo višino 200 mm	927800 200
Predal Predal s prednjo višino 125 mm	927800 125
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Predal Predal s prednjo višino 50 mm	927800 50
Ohišje 24G z vrati z desnim omejevalnikom/predali Višina/ število predalov 800/2	927610 800/2
Delovna ploščas temno sivo oblogo iz umetne mase (Eluplan) Dolžina plošče 2000 mm	926241 2000
Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 800/6	927600 800/6