

Garant GRIDLINE

**Delovna miza Vario z 2 ohišjema 24G, višina 850 mm, delovna plošča Eluplan, 20×20G, Dolžina plošče: 2000/6+7mm****Podatki za naročanje**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 922807 2000/6+7 |
| GTIN                  | 4062406085599   |
| Razred artikla        | 9GG             |

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

**Umestitev:**

Prednja višina predala (levo) v mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

**Obseg dobave:**

2 × ohišje s predali, delovna plošča.

**Lakiranje:**

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

|   |        |
|---|--------|
| Masa                                    | 219 kg |
| Uporabna širina predalov                | 500 mm |
| Uporabna globina predalov               | 500 mm |
| Uporabna višina ohišja predalnega bloka | 700 mm |

|  |  |
|--|--|
| Uporabna površina predalov v G   | 20×20  |
| Globina ohišja predalnega bloka  | 650 mm   |
| Debelina delovne plošče  | 50 mm  |
| Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 1000 kg  |
| Uporabna širina predalov v G   | 20   |
| Globina delovne plošče   | 750 mm   |
| Število predalov   | 13   |
| Serija   | vario  |
| Dolžina delovne plošče   | 2000 mm  |
| Višina   | 850 mm   |
| Širina ohišja predalnega bloka   | 600 mm   |
| Uporabna globina predalov v G  | 20   |
| Debelina materiala   | 1 mm   |
| Višina delovne mize  | 850 mm   |
| Nosilnost predalov/polic   | 75 kg  |
| Debelina plošče  | 50 mm  |
| Izvlek predala (delno/v celoti)  | 100 %  |
| Cilindrična ključavnica  | Modularni vložek   |
| Izbira barv  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Značilnost blagovnega imena  | 20×20G   |
| Vrsta izdelka  | Delovna miza   |

## Pribor

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Predal Predal s prednjo višino 75 mm  | 927800 75  |
| Predal Predal s prednjo višino 50 mm  | 927800 50  |
| Predal Predal s prednjo višino 125 mm | 927800 125 |

|  |              |
|--|--------------|
| Predal Predal s prednjo višino 100 mm  | 927800 100   |
| Predal Predal s prednjo višino 150 mm  | 927800 150   |
| Puša ključavnice za GridLine Tip KO21  | 914227 KO21  |
| Predal Predal s prednjo višino 200 mm  | 927800 200   |
| Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 800/7                               | 927600 800/7 |
| Delovna plošča temno sivo oblogo iz umetne mase (Eluplan) Dolžina plošče 2000 mm | 926241 2000  |
| Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 800/6                               | 927600 800/6 |