

Garant GRIDLINE

Delovna miza Vario z 2 ohišjema 24G, višina 950 mm, delovna plošča iz multipleksa-bukev, 20×20G, Dolžina plošče: 2000/7+2Tmm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922814 2000/7+2T
GTIN	4062406085704
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

Umestitev:

Prednja višina predala (levo) v mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 75

Višina vrat (desno) v mm: 625

Število polic z nastavljivo višino (desno): 1

Obseg dobave:

2 × ohišje s predali, delovna plošča.

Lakiranje:

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Uporabna višina ohišja predalnega bloka	800 mm
Uporabna globina predalov	500 mm

Debelina delovne plošče	50 mm
Serija	vario
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Dolžina delovne plošče	2000 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Globina delovne plošče	750 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	1000 kg
Uporabna površina predalov v G	20×20
Višina	950 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna širina predalov	500 mm
Število predalov	9
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
Masa	192 kg
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Predal Predal s prednjo višino 200 mm	927800 200
Delavniška garnitura Število orodij 26	955081 26
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Delavniška garnitura Število orodij 22	955071 22
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Ohišje 24G z vrati z desnim omejevalnikom/predali Višina/ število predalov 900/2	927610 900/2
Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 900/7	927600 900/7
Delovna plošča debeline 50 mm iz multipleksa-bukev Dolžina plošče 2000 mm	926081 2000