

Garant**Ploščica za odrezovanje nevtralna, HB7035, Širina zareze w: 6,0mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273190 6,0
GTIN	4062406085377
Razred artikla	21H

Opis**Izvedba:**

Z zaščitno fazno ploskvijo. Za večjo zmogljivost odrezovanja, jekla višje trdnosti in prekinjene reze (povečajte podajanje za 10 %).

Uporaba:

Za liste za zarezovanje art. 273551–273558.

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Širina zareze w	6 mm
Prevleka	TiCN
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,17 mm/v
Radij rezila	0,3 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7035
Število zamenljivih ploščic/rezil	1

Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	50 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	80 m/min	K
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		